



Zibo Athene

...gør en forskel

Tekniske data

Bredde x Dybde x Højde bag x Højde side x Højde udskår

36x41x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 51091

Varenr.: SMSX1416

46x46x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 51095

Varenr.: SMSX1818

36x46x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 51092

Varenr.: SMSX1418

46x51x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 51096

Varenr.: SMSX1820

41x41x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 51093

Varenr.: SMSX1616

51x41x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 69581

Varenr.: SMSX2016

41x46x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 49308

Varenr.: SMSX1618

51x46x3,6x7x6 cm

HMI nr.: 51099

Varenr.: SMSX2018

41x51x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 69580

Varenr.: SMSX1620

51x51x3,6x7x6 cm

HMI nr.: 51100

Varenr.: SMSX2020

46x41x3,8x7x6 cm

HMI nr.: 51094

Varenr.: SMSX1816



Stimulite® Slimline Sensitive pude

Anatomisk konturformet siddepude med ekstra blødt toplag

Puden anvendes til at forebygge og behandle tryksår i kategori 1 og 2 og anbefales især til brugere, der har behov for hjælp til balancen og stabilitet i siddestillingen.

Materiale

Den trykafastende pude er fremstillet af termoplastisk polyuretan og er opbygget i en 2-lags bikubestruktur, med forbundne åbne og perforerede celler, som har forskellig fasthed og størrelse. Det øverste lag er fremstillet af en ekstra blød bikubestruktur, som er rettet mod brugere med følsom hud.

Perfekt siddestilling

Puden er anatomisk korrekt formet og yder derfor optimal stabilitet, balance og korrektion af siddestillingen. Strukturen i puden forhindrer at brugeren glider frem og yder samtidig 100% ventilation.

Vaskeanvisning

Selve Stimulite puden tåler vask ved 60 grader eller vaskeautomat ved max. 85 grader i 10 min. Det slidstærke betræk er åndbart og kan maskinvaskes ved max. 60 grader. Både pude og betræk tåler kold tørretumbling.

Brugervægt Max 100 kg

Vægt 1,5 kg

Garanti 2 år